



Mandrino autocentrante a 4 griffe con attacco cilindrico Attacco cilindrico, DIN 702-4, Ø Esterno A / Cono: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	315635 200
GTIN	5907412202822
Classe articolo	36B

Descrizione

Testo didascalie:

Regolazione singola delle griffe combinate.

Regolazione **concentrica** delle griffe.

Uso:

Possibilità di serraggio combinata grazie ai due sistemi di regolazione:

a) serraggio concentrico delle griffe (dispositivo nel corpo);

b) regolazione singola dei morsetti.

In questo modo è possibile serrare pezzi di forma irregolare come su una piattaforma. Il dispositivo per la regolazione delle griffe è **temprato** e i fianchi dell'elica e della dentatura sono **rettificati su entrambi i lati**.

Con attacco cilindrico concentrico a norma DIN 702-4. Il mandrino autocentrante viene montato con le viti dal lato posteriore su una flangia, a sua volta fissata sul mandrino macchina.

Norma:

DIN 702-4.

Materiale:

Ghisa.

Fornitura:

Incluso: 1 set = 4 griffe base temprate.

1 set = 4 griffe reversibili temprate (come griffe per alesatura e tornitura).

1 Chiave di serraggio.

Descrizione tecnica

Altezza con griffe H ₂	127 mm
Ø Centraggio B	160 mm
Profondità di centraggio C	5 mm
Passaggio E	55 mm
Ø Esterno A	200 mm
Altezza senza griffe H ₁	96 mm
Quadro per chiavi si serraggio K	11 mm
Peso	19 kg
Interasse F	176 mm
Norma	DIN 702-4
Tipo di prodotto	Mandrini combinati a quattro griffe