

**Garant**

**Piano di lavoro angolare con rivestimento in eterlux, adatto per profondità piano per attacco: 800mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	926342 800
GTIN	4062406107253
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Dimensione 1000×1000×50 mm con smusso a 45°, all'estremità della **profondità del piano di 800 mm.**

**Per:**

Struttura portante n. art. 927000 – 927042, n. art. 927062 – 927068.

**Descrizione tecnica**

Bordo in ABS	3 mm
Colore rivestimento in plastica	grigio chiaro
Materiale piano di lavoro	Anima ST con rivestimento in eterlux
Rivestimento del piano di lavoro	Eterlux (melammina/resina fenolica)
Spessore rivestimento	2 mm
Adatto per profondità piano per attacco	800 mm
Esecuzione bordo	su 4 lati
Superficie piano di lavoro	Rivestimento molto resistente ai graffi e al calore
Smusso angolare	45°
Spessore inserti	50 mm

Tipo di prodotto

Piano per banchi da lavoro

**Accessori**

Barra portaprese angolare per dotazione personalizzata Per modello 1000	928421 1000
Struttura portante Altezza 650 mm	927000 650
Struttura portante Altezza 750 mm	927000 750
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900
Struttura portante arretrata Altezza struttura portante 900 mm	927040 900
Struttura portante Altezza 800 mm	927000 800
Struttura portante arretrata Altezza struttura portante 800 mm	927040 800