

**PLANOLITH****Piani di granito Grado di precisione 0, Lunghezza × Larghezza:  
1500X1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	430300 1500X1000
GTIN	2050001949783
Classe articolo	46H

**Descrizione****Esecuzione:**

Granito nero di prima scelta.

- **Privo di difetti, struttura omogenea.**
- **Resistente alla flessione e alla torsione.**
- **Antiruggine e resistente agli acidi, conducibilità termica minima.**
- **Lavorazione microfine della superficie (lappata al diamante). Tolleranze migliori di quelle richieste dalla norma.**
- **Bordi esterni rettificati.**
- **Il lato inferiore del piano è dotato di punti di appoggio (supporti a sfera di acciaio) per il perfetto posizionamento in piano.**
- **Durezza superiore all'acciaio temprato (6 – 7 della scala di durezza Mosscher), materiale amagnetico e isolato elettricamente.**

**Precisione:**

La lavorazione e il controllo finale avvengono con autocollimatori laser o livelle elettroniche in sale metrologiche a temperatura costante e con umidità controllata. Gli strumenti di controllo impiegati sono della stessa tipologia di quelli dei centri di taratura nazionali e internazionali.

**DIN 876/0 – Lappato di precisione al diamante** per il collaudo.

**Fornitura:**

**Inclusi rapporto di controllo del produttore, imballo.** Inclusi supporti a sfera di acciaio.

**Nota:**

**Su richiesta:** inserti filettati in acciaio inossidabile, guide scanalate a T in acciaio (non disponibile per n. art. 430190), grado di precisione 000, altre grandezze e misure intermedie. Franco magazzino fornitore.

**Descrizione tecnica**

Peso	855 kg
Spessore	190 mm
Planarità	0,01 mm
Numero supporti a sfera di acciaio	5
Norma	DIN 876
Accuratezza	0 mm
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto	Disco reticolare

## Accessori

Coppia di contropunte, classe di qualità 1, esecuzione pesante Altezza contropunte 150 mm	431710 150
Scanalatura a T di guida e serraggio incluso montaggio Per lunghezze dei piani 1500 mm	431700 1500
Coppia di contropunte, classe di qualità 1, esecuzione pesante Altezza contropunte 200 mm	431710 200
Coppia di supporti per alberi senza centri	431705