

**PLANOLITH****Piani di granito Grado di precisione 00, Lunghezza × Larghezza:  
1000X630mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	430400 1000X630
GTIN	2050001949806
Classe articolo	46H

**Descrizione****Esecuzione:**

Granito nero di prima scelta.

- **Privo di difetti, struttura omogenea.**
- **Resistente alla flessione e alla torsione.**
- **Antiruggine e resistente agli acidi, conducibilità termica minima.**
- **Lavorazione microfine della superficie (lappata al diamante). Tolleranze migliori di quelle richieste dalla norma.**
- **Bordi esterni rettificati.**
- **Il lato inferiore del piano è dotato di punti di appoggio (supporti a sfera di acciaio) per il perfetto posizionamento in piano.**
- **Durezza superiore all'acciaio temprato (6 – 7 della scala di durezza Mosscher), materiale amagnetico e isolato elettricamente.**

**Precisione:**

La lavorazione e il controllo finale avvengono con autocollimatori laser o livelle elettroniche in sale metrologiche a temperatura costante e con umidità controllata. Gli strumenti di controllo impiegati sono della stessa tipologia di quelli dei centri di taratura nazionali e internazionali.

**DIN 876/00 – Lappato di grande precisione al diamante** per le sale metrologiche.

**Fornitura:**

**Inclusi rapporto di controllo del produttore, imballo.** Inclusi supporti a sfera di acciaio.

**Nota:**

**Su richiesta:** inserti filettati in acciaio inossidabile, guide scanalate a T in acciaio (non disponibile per n. art. 430190), grado di precisione 000, altre grandezze e misure intermedie. Franco magazzino fornitore.

**Descrizione tecnica**

Peso	189 kg
Planarità	0,004 mm
Spessore	100 mm
Numero supporti a sfera di acciaio	3
Norma	DIN 876
Accuratezza	00 mm
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto	Disco reticolare

---

## Accessori

Telaio portante armadietto per misura inserto lunghezza × larghezza 1000X630 mm	431050 1000X630
---	-----------------