

**Set di ganasce con graffe 3 pezzi, per mandrini, Ø 200 mm, Modello: 2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313231 2
GTIN	2050001929280
Classe articolo	33T

Descrizione**Uso:**

Dal momento che le griffe possono essere sostituite **in pochi secondi** o adattate al diametro desiderato, è opportuno disporre di varie griffe pronte all'uso vicino alla macchina. **In questo modo si riducono al minimo i tempi di preparazione macchina.** Gli assortimenti si compongono, di vari set di griffe base con morsetti dolci non graduati, torniti internamente in rapporto al diametro desiderato. Questa razionalizzazione non è necessaria solo per le macchine a CN, bensì essenziale anche per tutti i torni.

Per serraggio esterno, ideale per pezzi grezzi.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5, temprato.

Per:

Mandrini autocentranti a comando tangenziale Schunk n. art. 313115; 313117; 313135; 313137; mandrini autocentranti a comando tangenziale Röhms Duro n. art. 313120; 313140 e altri sistemi per mandrini autocentranti a comando tangenziale.

Nota:

Campo di serraggio dell'esempio per n. art. 313115 – 313137. Profondità dello stadio di serraggio 25 mm.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	64 - 175 mm
Per tipo mandrino di Ø	200 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 200 mm

Larghezza cava D	10 mm
Distanza fori b	40 mm
Lunghezza costola A	20 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk
Per codice a colori	Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhmm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale