

Garant GRIDLINE

Spalla, Cassetti con profondità 20G, Altezza: 2500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	935020 2500
GTIN	4062406107406
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

In lamiera di acciaio con traverse saldate. I montanti sono muniti di fori con passo da 25 : 25 mm, per l'alloggiamento di cassette, ripiani fissi e estraibili. Flangia di fondo con boccole filettate per compensare l'altezza e l'ancoraggio al suolo.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Contro il pericolo di ribaltamento è assolutamente necessario il fissaggio a pavimento!

Descrizione tecnica

Larghezza telaio	53 mm
Altezza	2500 mm
Campo d'impiego	Scaffale a cassette
Spessore del materiale	1,2 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Cassetti con profondità 20G
Profondità	580 mm
Tipo di prodotto	Spalla