

Garant GRIDLINE

**Spalla, Cassetti con profondità 24G, Altezza: 2500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	935025 2500
GTIN	4062406107451
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

In lamiera di acciaio con traverse saldate. I montanti sono muniti di fori con passo da 25 : 25 mm, per l'alloggiamento di cassette, ripiani fissi e estraibili. Flangia di fondo con boccole filettate per compensare l'altezza e l'ancoraggio al suolo.

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

Contro il pericolo di ribaltamento è assolutamente necessario il fissaggio a pavimento!

**Descrizione tecnica**

Larghezza telaio	53 mm
Altezza	2500 mm
Campo d'impiego	Scaffale a cassette
Spessore del materiale	1,2 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Cassetti con profondità 24G
Profondità	680 mm
Tipo di prodotto	Spalla