

SWISS TOOLS

Portautensili per barre alesatrici, PSC-50, Ø di serraggio D1: 25mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318887 25
GTIN	2050001772664
Classe articolo	36D

Descrizione**Uso:**

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
Per alloggiare barre alesatrici.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

L ₁	48 mm
Ø Attacco D ₁	25 mm
Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Ø Esterno D	50 mm
Adattatore	PSC-50
Norma attacco	ISO 26623-2
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

