

Garant
Lama di troncatura, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 19/3 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273780 19/3
GTIN	4045197720931
Classe articolo	21W

Descrizione

Uso:

In abbinamento agli inserti di troncatura n. art. 273656 – 273670.

Per :

Portautensili n. art. 273984 – 273994 o 319132 – 319133 (portautensili VDI).

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 – 273670. Set composto da 2 lame con una sede degli inserti ciascuna.

Possibilità di troncatura assiale: no

per Ø pezzo max.: 40 mm

Altezza h₁: 15,7 mm

Lunghezza complessiva L_{compl.}: 96 mm

Descrizione tecnica

per Ø pezzo max.	40 mm
Altezza tagliente h ₅	19 mm
Larghezza gola w	3 mm
Altezza h ₁	15,7 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	96 mm

Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura