

**Mola abrasiva Combidisc® (SiC), Ø 76,2 mm, Grana: 120****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	554024 120
GTIN	4007220778562
Classe articolo	55G

Descrizione**Esecuzione:**

Il **sistema di cambio rapido** con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l'utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.

Grana di carburo di silicio (SiC) a spigoli vivi per rettifica aggressiva con pressione bassa.

Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d'allestimento.

Per la rettifica in particolare di leghe di titanio, alluminio, rame e bronzo.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti

Descrizione tecnica

Grana	120
Ø Disco	76,2 mm
Materiale abrasivo	Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo	SiC
Attributo del nome del prodotto	Ø 76,2 mm

Numero massimo giri	20000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Disco abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Platorello in gomma con attacco M14duro Ø Esterno 75 mm	554088 75
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mmduro Ø esterno 75 mm	554089 75
Platorello in plastica, gambo di Ø 6 mm Ø Esterno 75 mm	554090 75
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mmmedio-duro Ø Esterno 75 mm	554093 75
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mmmorbido Ø Esterno 75 mm	554091 75

Platorello in gomma con attacco M14duro Ø Esterno 75 mm

554094 75

Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio Ø Esterno 75 mm

554092 75