

**Garant**

**Barra alesatrice per tornitura, destra, Ø codolo DS / larghezza gola w:  
16/1,5mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273790 16/1,5
GTIN	4045197720986
Classe articolo	21W

## Descrizione

### Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità della superficie e la produttività.

## Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo $D_{\min}$	16 mm
$t_{\max}$ . Lavorazione interna	4,5 mm
Larghezza gola w	1,5 mm
Spostamento centrale $L_3$	7,5 mm
Vite	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Lunghezza complessiva L	180 mm
Sporgenza totale $L_1$ portainseriti arretrati	30 mm
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Vite di bloccaggio Modello 12

279815 12

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500