


Garant**Portautensili VARIO-LINE, sinistro, Altezza codolo h: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273795 16
GTIN	4045197721310
Classe articolo	21W

Descrizione**Per :**

Cartuccia n. art. 273799.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota: $L = L_1 + L_3$ (cartuccia).Ampiezza funzionale L_4 : 21 mm L_1 : 100 mm L_2 : 24,5 mm

Vite: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Descrizione tecnica

L_2	24,5 mm
Altezza altezza codolo	16 mm
L_1	100 mm
Vite	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Ampiezza funzionale L_4	21 mm
Tipo di impiego	sinistro
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti

Accessori

Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di bloccaggio	279910
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10