


Garant
Portautensili VARIO-LINE, sinistro, Altezza codolo h: 20mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273795 20 |
| GTIN | 4045197721327 |
| Classe articolo | 21W |

Descrizione
Per :

Cartuccia n. art. 273799.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:
 $L = L_1 + L_3$ (cartuccia).

 Ampiezza funzionale L_4 : 25 mm

 L_1 : 125 mm

 L_2 : 24,5 mm

Vite: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| L_2 | 24,5 mm |
| Ampiezza funzionale L_4 | 25 mm |
| Vite | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) |
| Altezza altezza codolo | 20 mm |
| L_1 | 125 mm |
| Tipo di impiego | sinistro |
| Tipo di prodotto | Portautensili autobloccanti |

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Vite di bloccaggio Modello 9 | 279815 9 |
| Vite di bloccaggio | 279910 |
| Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX10 | 674248 TX10 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm | 659906 500 |