


**Garant****Portautensili VARIO-LINE, sinistro, Altezza codolo h: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273795 25
GTIN	4045197721334
Classe articolo	21W

**Descrizione****Per :**

Cartuccia n. art. 273799.

**Fornitura:**

Incluse viti di montaggio.

**Nota:** $L = L_1 + L_3$  (cartuccia).Ampiezza funzionale  $L_4$ : 30 mm $L_1$ : 150 mm $L_2$ : 24,5 mm

Vite: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Descrizione tecnica**

Altezza altezza codolo	25 mm
$L_2$	24,5 mm
Ampiezza funzionale $L_4$	30 mm
Vite	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
$L_1$	150 mm
Tipo di impiego	sinistro
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti

---

**Accessori**

Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Vite di bloccaggio	279910
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500