

Garant**Portautensili VARIO-LINE, destro, Altezza codolo h: 25mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273794 25 |
| GTIN | 4045197721303 |
| Classe articolo | 21W |

Descrizione**Per :**

Cartuccia n. art. 273798.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota: $L = L_1 + L_3$ (cartuccia).Ampiezza funzionale L_4 : 30 mm L_1 : 150 mm L_2 : 24,5 mm

Vite: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Vite | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) |
| L_1 | 150 mm |
| L_2 | 24,5 mm |
| Altezza altezza codolo | 25 mm |
| Ampiezza funzionale L_4 | 30 mm |
| Tipo di impiego | destro |
| Tipo di prodotto | Portautensili autobloccanti |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm | 659906 500 |
| Vite di bloccaggio | 279910 |
| Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX10 | 674248 TX10 |
| Vite di bloccaggio Modello 9 | 279815 9 |