


**Garant****Portautensili VARIO-LINE, sinistro, Altezza codolo h: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273795 32
GTIN	4045197721457
Classe articolo	21W

**Descrizione****Per :**

Cartuccia n. art. 273799.

**Fornitura:**

Incluse viti di montaggio.

**Nota:** $L = L_1 + L_3$  (cartuccia).Ampiezza funzionale  $L_4$ : 30 mm $L_1$ : 170 mm $L_2$ : 24,5 mm

Vite: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Descrizione tecnica**

$L_2$	24,5 mm
Vite	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
$L_1$	170 mm
Ampiezza funzionale $L_4$	30 mm
Altezza altezza codolo	32 mm
Tipo di impiego	sinistro
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti

---

## Accessori

Vite di bloccaggio	279910
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10