

**Garant**
**Mandrino portautensili a calettare sottile, fori per il lubrorefrigerante, SK 40  
A = 120, Ø di serraggio D1: 6mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 302326 6      |
| GTIN            | 4045197721198 |
| Classe articolo | 31A           |

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm solo a partire da Dim. 6!**
- **Struttura ultra sottile (minore ingombro bordi).**
- **Con fori per il lubrorefrigerante.**

**Uso:**

- **Lavorazioni nella realizzazione di utensili e sagome.**
- **Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.**

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354450.

**Descrizione tecnica**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Ø D <sub>2</sub>              | 15 mm            |
| Sporgenza totale Dim. A       | 120 mm           |
| Ø Attacco D <sub>1</sub>      | 6 mm             |
| Ø Esterno D                   | 30,9 mm          |
| Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Adattatore                                 | SK 40 A = 120                      |
| Norma attacco                              | ISO 7388-1                         |
| Forma                                      | ADB                                |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>  |
| Precisione della concentricità radiale     | ≤ 3 µm                             |
| Strategia di truciolatura                  | HSC                                |
| Strategia di truciolatura                  | HPC                                |
| Tipo di prodotto                           | Mandrino portautensili a calettare |

## Accessori

|  |             |
|--|-------------|
| Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40  | 308610 40   |
| Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1  | 354215 CU1  |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40   | 308765 40   |
| Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/6 mm | 302416 20/6 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40   | 308760 40   |
| Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 3°, antivibrante Ø d / Ø D1 20/6 mm                              | 302415 20/6 |
| CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40  | 308625 40   |
| Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40   | 308802 40   |
| Adattatore di raffreddamento corto4,5° Per Ø attacco 6-9 mm  | 354235 6-9  |
| Adattatore di raffreddamento lungo4,5° Per Ø attacco 6-9 mm  | 354236 6-9  |
| Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/6 mm   | 302412 20/6 |
| Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40   | 308660 40   |
| Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40  | 308830 40   |

|   |             |
|---|-------------|
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308795 40   |
| CodoloForma A Adatti per coni 40  | 308600 40   |
| Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308785 40   |
| Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40  | 308615 40   |
| Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308635 40   |
| Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/6 mm                  | 302410 20/6 |
| CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40   | 308630 40   |
| Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 16/6 mm                    | 302412 16/6 |
| Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40   | 308650 40   |
| Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 16/6 mm                  | 302410 16/6 |
| CodoloForma B Adatti per coni 40  | 308640 40   |
| Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40   | 308620 40   |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308790 40   |
| CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M  | 308670 40M  |
| Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40   | 308801 40   |
| Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308806 40   |
| Supporto base per utensiliper SK per attacco conico SK 40   | 354225 40   |
| Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1  | 354210 SU1  |
| Anello intercambiabile per bobinaSU1 Per Ø attacco 6-12 mm  | 354240 6-12 |
| Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308700 40   |
| Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40   | 308605 40   |
| Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza, con fori per LR Ø d / Ø D1 20/6 mm | 302414 20/6 |

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40

308820 40

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40

308740 40