

Garant GRIDLINE

Struttura portante con regolazione manuale dell'altezza inclusa, Altezza: 750mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 927001 750 |
| GTIN | 4062406107635 |
| Classe articolo | 9GG |

Descrizione**Esecuzione:**

In tubo di acciaio, larghezza 50 mm, con traversa e attacco per la regolazione dell'altezza con passo da 25 mm. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con passacavi per una posa facile e corretta di cavi.

Regolazione dell'altezza 150 mm.**Fornitura:**

Struttura portante con regolazione manuale dell'altezza n. art. 927080 Dim. 150.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Le strutture portanti senza parete posteriore o sprovviste di alloggiamento devono essere munite di raccordi a gomito n. art. 927122, in modo da garantire una maggiore stabilità.

L'altezza corrisponde al bordo inferiore del piano di lavoro.

I banchi da lavoro devono essere ancorati per evitarne il ribaltamento.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Campo di regolazione dell'altezza | 750 - 900 mm |
|-----------------------------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Per profondità piano | 750 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Profondità | 700 mm |
| Passo di regolazione dell'altezza | 25 mm |
| Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio |
| Spessore del materiale | 1,5 mm |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo di prodotto | Struttura portante |

Accessori

| | |
|---|------------|
| Compensazione dell'altezza per regolazione manuale dell'altezza Modello M10 | 927091 M10 |
| Struttura portante Altezza 750 mm | 927000 750 |
| Estensioni per regolazione manuale altezza Regolazione dell'altezza 150 mm | 927080 150 |