

Garant GRIDLINE

**Struttura portante con ruote fisse, Altezza: 900mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927004 900
GTIN	4062406107673
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

In tubo di acciaio, larghezza 50 mm, con traversa e attacco per la regolazione dell'altezza con passo da 25 mm. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con passacavi per una posa facile e corretta di cavi.

**Fornitura:**

Struttura portante n. art. 927000, set di ruote fisse n. art. 927202 Dim. 1

**Verniciatura:**

**Termoverniciati** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

Le strutture portanti senza parete posteriore o sprovviste di alloggiamento devono essere munite di raccordi a gomito n. art. 927122, in modo da garantire una maggiore stabilità.

L'altezza corrisponde al bordo inferiore del piano di lavoro.

I banchi da lavoro devono essere ancorati per evitarne il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Per profondità piano	750 mm
Larghezza	50 mm

Altezza	900 mm
Profondità	700 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Struttura portante

## Accessori

Struttura portante Altezza 750 mm	927000 750
RuoteSet di 2 pezzi Modello 1	927202 1