

Garant**Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene®, Apertura: 5,5 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	622150 5,5
GTIN	4045197721532
Classe articolo	61C

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura robusta con superficie ipoallergenica e antiscivolo, nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Impugnatura robusta con superficie ipoallergenica e antiscivolo in **Haptoprene®**.

Lunghezza complessiva: 190 mm

Lunghezza lame: 90 mm

Descrizione tecnica

Apertura	5,5 mm
Lunghezza complessiva	190 mm
Lunghezza lame	90 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola esagonale
Impugnatura sagomata	ergonomica, diritta
Materiale lama	Acciaio speciale al cromo-vanadio
Materiale impugnatura	bicomponente Santoprene®
Superficie lama	nichelata e cromata
Lama e impugnatura allentabili	no
con prolunghe	no
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

