

**Garant****Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene®, Apertura: 11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	622150 11
GTIN	
Classe articolo	61C

**Descrizione****Esecuzione:**

**Impugnatura robusta** con superficie ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.**

Impugnatura robusta con superficie in **Haptoprene®** ipoallergenica e antiscivolo. Lama in lega speciale al cromo-vanadio, superficie nichelata e cromata.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	300 mm
Apertura	11 mm
Lunghezza lama	180 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola esagonale
Impugnatura sagomata	ergonomica, dritta
Materiale lama	Acciaio speciale al cromo-vanadio
Materiale impugnatura	bicomponente Santoprene®
Superficie lama	nichelata e cromata
Lama e impugnatura allentabili	no
Con prolunghe	no
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

