



Giraviti per viti con impronta Torx®, Impronta Torx®: TX25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	625405 TX25
GTIN	7610733261314
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta SwissGrip con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. **Lama** in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Impugnature con codificazione cromatica "Rainbow" per l'individuazione rapida della dimensione corretta della vite.

Descrizione tecnica

Impronta Torx®	TX25/89
Lunghezza complessiva	225 mm
Lunghezza lama	120 mm
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Serie	SwissGrip
Materiale lama	Acciaio speciale PB Swiss Tools
Superficie	cromato
Punta di precisione	nero, temprato
Tipo di prodotto	Giravite

