

RUNPOTEC
HPI KABELZIEHSPEZIALIST**Passacavi RUNPO 5 ritorto, in astuccio di plastica, Lunghezza del nastro: 20m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	814872 20
GTIN	9120045472806
Classe articolo	86A

Descrizione**Esecuzione:**

Passacavi in poliestere spessore **5,3 mm**, triplo ritorto. Entrambe le estremità con **punta flessibile rinforzata della guida** con compensazione della spira e asola di trazione in acciaio legato. Nastro molto flessibile con solo 20 mm di raggio di curvatura.

Vantaggi:

Pressoché indistruttibile anche con i raggi più stretti.

Uso:

Per diametro del tubo 16 – 40 mm.

Descrizione tecnica

Lunghezza del nastro	20 m
Carico massimo collegamento passacavi - bussola	2,7 kN
Tipo di prodotto	Strumento per il tiraggio dei cavi

