

Garant**Disco abrasivo per lucidare (feltro), morbido, Ø Disco: 115mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	566976 115
GTIN	4045197721280
Classe articolo	51M

Descrizione

Esecuzione:

Le **lamelle di feltro** (h 20 mm) perpendicolari al platorello in fibra di vetro permettono la flessibilità e il raffreddamento massimi nel processo di lucidatura.

Uso:

Per la **lucidatura di acciaio legato e metalli non ferrosi** in combinazione con pasta per lucidatura n. art. 555740.

Uso con velocità di lavoro ridotta (circa 1500 min⁻¹).

Descrizione tecnica

Altezza lamelle	20 mm
Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	basso
Ø Disco	115 mm
Grado durezza	morbido
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Ottimizzato per il materiale	INOX

Ottimizzato per il materiale	Metalli non ferrosi
Velocità periferica massima	40 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo per lucidare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
a umido max.	idoneo		

Accessori

Paste per lucidatura in steccaUnipol® Colore BLUE	555740 BLUE
Paste per lucidatura in steccaUnipol® Colore WHITE	555740 WHITE