

**Garant****Disco abrasivo per lucidare (feltro), morbido, Ø Disco: 125mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	566976 125
GTIN	4045197721297
Classe articolo	51M

## Descrizione

### Esecuzione:

Le **lamelle di feltro** (h 20 mm) perpendicolari al platorello in fibra di vetro permettono la flessibilità e il raffreddamento massimi nel processo di lucidatura.

### Uso:

Per la **lucidatura di acciaio legato e metalli non ferrosi** in combinazione con pasta per lucidatura n. art. 555740.

Uso con velocità di lavoro ridotta (circa 1500 min<sup>-1</sup>).

## Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	basso
Altezza lamelle	20 mm
Ø Disco	125 mm
Grado durezza	morbido
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Ottimizzato per il materiale	INOX

Ottimizzato per il materiale	Metalli non ferrosi
Velocità periferica massima	40 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo per lucidare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
a umido max.	idoneo		

## Accessori

Paste per lucidatura in steccaUnipol® Colore BLUE	555740 BLUE
Paste per lucidatura in steccaUnipol® Colore WHITE	555740 WHITE