

Garant**Lama di troncatura eco, neutro, Altezza tagliente h₅ / Larghezza gola w:
32/5mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273866 32/5
GTIN	4045197722584
Classe articolo	21W

Descrizione

Esecuzione:

Con lubrorefrigerazione eco diretta dei taglienti e di quella aggiuntiva della superficie di spoglia.

Uso:

Per scanalature profonde e per troncare diametri grandi.

Per:

Supporto n. art. 273893; 273894; 274095; 274097 oppure portautensili VDI n. art. 319132 – 319133.

Ricambi:

Tappo a vite n. art. 279828 1.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 – 273670.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	5 mm
Per Ø pezzo max.	110 mm
Altezza tagliente h ₅	32 mm
Altezza h ₁	25 mm

Serie	Eco
Lunghezza complessiva L	150 mm
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura

Accessori

Vite per lama di troncatura ECO Modello 1	279828 1
---	----------