

RUNPOTEC
HFR KABELLENZWEISPEZIALIST

Passacavi in fibra di vetro PowerRex in astuccio di plastica, Lunghezza del nastro: 30m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	814868 30
GTIN	9120045473971
Classe articolo	86A

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in fibra di vetro da **3 mm, stabile** (fino a 5 kN) e allo stesso tempo **molto flessibile** (fino a raggio 55 mm); ideale per infilare cavi in tubi già occupati da altri cavi o con molte curve. Capicorda, incollati su entrambe le estremità con filettatura per il fissaggio di punte flessibili delle guide o calze/asole di trazione.

Fornitura:

Incl.usiaccessori in custodia di plastica: 1 **punta flessibile della guida** con compensazione della spira e asola di trazione in acciaio legato, 1 molla cercacurve di Ø 10 mm, 2 asole di trazione, 1 calza di trazione per cavo di Ø 6 – 9 mm, 5 capicorda, 3 boccole di collegamento, 1 colla speciale 3 g, 1 tirasonda.

Resist. alla trazione: 1,2 kN

Descrizione tecnica

Resist. alla trazione	1,2 kN
Lunghezza del nastro	30 m
Tipo di prodotto	Strumento per il tiraggio dei cavi

Accessori

Lubrificanti per cavi

814760

Power Disk

814770