

**Garant****Lama di troncatura eco, neutro, Altezza tagliente h<sub>5</sub> / Larghezza gola w:  
26/3mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273866 26/3   |
| GTIN            | 4045197722539 |
| Classe articolo | 21W           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Con lubrorefrigerazione eco diretta dei taglienti e di quella aggiuntiva della superficie di spoglia.

**Uso:**

Per scanalature profonde e per troncatura di diametri grandi.

**Per:**

Supporto n. art. 273893; 273894; 274095; 274097 oppure portautensili VDI n. art. 319132 – 319133.

**Ricambi:**

Tappo a vite n. art. 279828 1.

**Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.

**Nota:**

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 – 273670.

**Descrizione tecnica**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Per Ø pezzo max.                 | 85 mm   |
| Altezza tagliente h <sub>5</sub> | 26 mm   |
| Larghezza gola w                 | 3 mm    |
| Altezza h <sub>1</sub>           | 21,4 mm |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Serie                             | Eco                |
| Lunghezza complessiva L           | 120 mm             |
| Tipo di impiego                   | neutro             |
| Passaggio interno per LR          | sì                 |
| Possibilità di troncatura assiale | no                 |
| Tipo di prodotto                  | Lama di troncatura |

---

## Accessori

|   |          |
|---|----------|
| Vite per lama di troncatura ECO Modello 1 | 279828 1 |
|---|----------|