

**Mastici per superfici, 75 ml, ID produttore: 58-14****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083332 58-14
GTIN	2050002005259
Classe articolo	08G

Descrizione**Esecuzione:**

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all'aria, all'acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un **contatto completo con la superficie** garantisce una **tenuta al 100%**. Durante il montaggio prima dell'indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

Uso:

Resistenza media, flessibile, di impiego universale, ottimo riempimento delle fessure.

Nota:

Pulire le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	58-14
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Completamente indurito dopo	3 - 6 h

Durata dalla data di produzione	12 mese
Capacità	75 ml
adatto per campo d'impiego	Collegamento flangiato
Viscosità dinamica	28000 - 100000 mPas
Temperatura di immagazzinamento	10 - 25 °C
Punto di infiammabilità	100 °C
Momento di scollamento minimo	5 Nm
adatto per materiale	Metallo
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
Base chimica	Metacrilato anaerobico
Forma	liquido
Resistenza manuale secondo	15 - 30 min
Colore	arancione
Dimensione massima fessura	0,5 mm
Classe di resistenza	Resistenza media
Smontaggio	con utensili speciali
Spessore	1,1 g/cm ³
Attributo del nome del prodotto	75 ml
Tipo di prodotto	Mastice

Accessori

Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7061	083391 7061
---	-------------

Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7063	083392 7063
---	-------------