

**Mastice per filetti, 50 ml, ID produttore: 53-14****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083322 53-14
GTIN	8029822036051
Classe articolo	08G

Descrizione**Esecuzione:**

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all'aria, all'acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un **contatto completo con la superficie** garantisce una **tenuta al 100%**. Durante il montaggio prima dell'indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

Uso:

Resistenza media, mastice idraulico e pneumatico, tenuta immediata a bassa pressione, **senza etichettatura**.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

Descrizione tecnica

Per misura del filetto in pollici	3/4 pollici
Denominazione originale prodotto	53-14
Completamente indurito dopo	1 - 3 h

Momento di scollamento minimo	8 - 12 Nm
Per misura del filetto M fino a	M20
Temperatura di immagazzinamento	10 - 25 °C
Viscosità dinamica	430 - 630 mPas
Per tipo di filettatura	tutti
Dimensione massima fessura	0,15 mm
Capacità	50 ml
Forma	liquido
Resistenza manuale secondo	10 - 20 min
Base chimica	Metacrilato anaerobico
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Punto di infiammabilità	100 °C
adatto per materiale	Metallo
Colore	marrone
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
Durata dalla data di produzione	12 mese
Smontaggio	con utensili speciali
Classe di resistenza	Resistenza media
Spessore	1,1 g/cm ³
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Mastice

Accessori

Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7061

083391 7061

Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7063

083392 7063