

**Mastice per filetti, 50 ml, ID produttore: 58-11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083322 58-11
GTIN	8029822048078
Classe articolo	08G

**Descrizione****Esecuzione:**

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all'aria, all'acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un **contatto completo con la superficie** garantisce una **tenuta al 100%**. Durante il montaggio prima dell'indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

**Uso:**

Resistenza media, sigillante per tubi e raccordi filettati, certificazione NSF-P1, **senza etichettatura**.

**Nota:**

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

**Descrizione tecnica**

Completamente indurito dopo	1 - 2 h
Momento di scollamento minimo	18 - 24 Nm
Per misura del filetto M fino a	M56

Denominazione originale prodotto	58-11
Per misura del filetto in pollici	2 pollici
Per tipo di filettatura	tutti
Resistenza manuale secondo	15 - 30 min
Viscosità dinamica	20000 - 80000 mPas
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
adatto per campo d'impiego	tutti i raccordi filettati
Capacità	50 ml
adatto per materiale	Metallo
Colore	giallo
Forma	liquido
Dimensione massima fessura	0,3 mm
Temperatura di immagazzinamento	10 - 25 °C
Base chimica	Metacrilato anaerobico
Punto di infiammabilità	100 °C
Durata dalla data di produzione	12 mese
Classe di resistenza	Resistenza media
Smontaggio	con utensili speciali
Spessore	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Mastice

## Accessori

Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7063	083392 7063
---	-------------

Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7061	083391 7061
---	-------------