

**Mastice per filetti, 50 ml, ID produttore: 18-10****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 083322 18-10 |
| GTIN | 2050002005235 |
| Classe articolo | 08G |

Descrizione**Esecuzione:**

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all'aria, all'acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un **contatto completo con la superficie** garantisce una **tenuta al 100%**. Durante il montaggio prima dell'indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

Uso:

Sigillante elastico e a bassa resistenza per tubi e raccordi filettati con PTFE, filettature fino a 2 pollici.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|---------|
| Completamente indurito dopo | 1 - 3 h |
| Denominazione originale prodotto | 18-10 |
| Per misura del filetto M fino a | M50 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Per misura del filetto in pollici | 2 pollici |
| Momento di scollamento minimo | 6 - 11 Nm |
| Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07: Punto esclamativo |
| Base chimica | Metacrilato anaerobico |
| Resistenza manuale secondo | 20 - 40 min |
| Punto di infiammabilità | 100 °C |
| adatto per campo d'impiego | Per sigillare superfici |
| adatto per campo d'impiego | Sigillante per tubi |
| Dimensione massima fessura | 0,3 mm |
| Per tipo di filettatura | tutti |
| Capacità | 50 ml |
| adatto per materiale | Metallo |
| Temperatura di immagazzinamento | 10 - 25 °C |
| Campo di impiego temperatura | -55 - 150 °C |
| Forma | liquido |
| Viscosità dinamica | 17000 - 50000 mPas |
| Caratteristica | Fluorescenza ai raggi UV |
| Colore | bianco |
| Durata dalla data di produzione | 12 mese |
| Smontaggio | con attrezzo standard |
| Classe di resistenza | a bassa resistenza |
| Spessore | 1 g/cm ³ |
| Attributo del nome del prodotto | 50 ml |
| Tipo di prodotto | Mastice |

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7061 | 083391 7061 |
|---|-------------|

Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7063

083392 7063