

**Mastice per filetti, 50 ml, ID produttore: 86-55****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083322 86-55
GTIN	8029822090084
Classe articolo	08G

**Descrizione****Esecuzione:**

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all'aria, all'acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un **contatto completo con la superficie** garantisce una **tenuta al 100%**. Durante il montaggio prima dell'indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

**Uso:**

Sigillante per raccordi filettati anaerobico ad alta resistenza e sigillante adesivo. Indurimento lento.

**Nota:**

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

**Descrizione tecnica**

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Denominazione originale prodotto	86-55
Per misura del filetto in pollici	2 pollici

Per misura del filetto M fino a	M50
Momento di scollamento minimo	15 - 35 Nm
Completamente indurito dopo	12 - 24 h
Colore	rosso
Resistenza manuale secondo	60 - 90 min
adatto per campo d'impiego	tutti i raccordi filettati
Dimensione massima fessura	0,3 mm
adatto per materiale	Metallo
Viscosità dinamica	5000 - 8000 mPas
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
Capacità	50 ml
Temperatura di immagazzinamento	10 - 25 °C
Punto di infiammabilità	100 °C
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Per tipo di filettatura	tutti
Base chimica	Metacrilato anaerobico
Forma	liquido
Durata dalla data di produzione	12 mese
Smontaggio	solo tramite riscaldamento
Classe di resistenza	Alta resistenza
Spessore	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Mastice

## Accessori

Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7061

083391 7061

083392 7063

Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7063

---