

Garant GRIDLINE

Struttura portante arretrata, Altezza struttura portante: 900mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927040 900
GTIN	4062406107857
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

In tubo di acciaio, larghezza 50 mm, con traversa e attacco per la regolazione dell'altezza con passo da 25 mm. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con passacavi per una posa facile e corretta di cavi.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Le strutture portanti senza parete posteriore o sprovviste di cassettera devono essere munite di raccordi a gomito n. art. 927122, in modo da garantire una maggiore stabilità. Le strutture portanti arretrate non possono essere convertite in strutture portanti mobili. I banchi da lavoro devono essere ancorati per evitarne il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza	900 mm
Larghezza	50 mm
Peso	6,9 kg
Profondità	475 mm

Per profondità piano	750 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Struttura portante

Accessori

Compensazione dell'altezza per banchi da lavoro GridLine Modello M12	927090 M12
Piedini, set da 2 pezzi Modello 2	927092 2