

**Mastici per superfici, 250 ml, ID produttore: 28-10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083334 28-10
GTIN	8029822009093
Classe articolo	08G

Descrizione**Esecuzione:**

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all'aria, all'acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un **contatto completo con la superficie** garantisce una **tenuta al 100%**. Durante il montaggio prima dell'indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

Uso:

Bassa resistenza, molto flessibile, rimovibile, per fessure fino a 0,3 mm.

Nota:

Pulire le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

Descrizione tecnica

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
Denominazione originale prodotto	28-10

Momento di scollamento minimo	4 Nm
adatto per campo d'impiego	Collegamento flangiato
adatto per campo d'impiego	Guarnizione per ingranaggi
Forma	liquido
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
Capacità	250 ml
Durata dalla data di produzione	12 mese
Viscosità dinamica	17000 - 60000 mPas
Base chimica	Metacrilato anaerobico
adatto per materiale	Metallo
Temperatura di immagazzinamento	10 - 25 °C
Caratteristica	resistente alle sostanze chimiche
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	resistente all'acqua
Punto di infiammabilità	100 °C
Resistenza manuale secondo	20 - 40 min
Colore	verde
Dimensione massima fessura	0,3 mm
Smontaggio	con attrezzo standard
Classe di resistenza	a bassa resistenza
Spessore	1,1 g/cm ³
Attributo del nome del prodotto	250 ml
Tipo di prodotto	Mastice

Accessori

Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7063

083392 7063

083391 7061

Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7061
