

Garant GRIDLINE

**Struttura portante arretrata, Altezza struttura portante: 800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927040 800
GTIN	4062406107840
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

In tubo di acciaio, larghezza 50 mm, con traversa e attacco per la regolazione dell'altezza con passo da 25 mm. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con passacavi per una posa facile e corretta di cavi.

**Verniciatura:**

**Termoverniciati** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

Le strutture portanti senza parete posteriore o sprovviste di cassettera devono essere munite di raccordi a gomito n. art. 927122, in modo da garantire una maggiore stabilità. Le strutture portanti arretrate non possono essere convertite in strutture portanti mobili. I banchi da lavoro devono essere ancorati per evitarne il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	50 mm
Altezza	800 mm
Per profondità piano	750 mm
Peso	6,3 kg

Profondità	475 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Struttura portante

## Accessori

Compensazione dell'altezza per banchi da lavoro GridLine Modello M12	927090 M12
Piedini, set da 2 pezzi Modello 2	927092 2