

Garant GRIDLINE

Ruote Set di 2 pezzi, Modello: 2**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927202 2
GTIN	4062406108076
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Ruote di diametro di 125 mm. Ideali anche per terreno non pianeggiante. Il parafile previene l'inceppamento della rotella. Silenziosità ottimale grazie ai cuscinetti a sfere di alta qualità, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, resistenza al rotolamento minima e rumore di transito ridotto.

Portata per ruota: 200 kg. Portata massima nell'uso con 4 ruote: 600 kg. Set composto da 2 ruote piroettanti con freno e corona rotante, incluso materiale di fissaggio.

Verniciatura:

Zincata, non configurabile.

Nota:

Il montaggio delle ruote aumenta l'altezza di lavoro del banco da lavoro di 150 mm.

Descrizione tecnica

Altezza	150 mm
Portata per pezzo	200 kg
Altezza di ingombro	180 mm
Ø Ruota	125 mm

Peso	2,2 kg
Tipo di prodotto	Rotolo