

Garant GRIDLINE

Ruote Set di 2 pezzi, Modello: 1**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927202 1
GTIN	4062406108069
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Ruote di diametro di 125 mm. Ideali anche per terreno non pianeggiante. Il parafile previene l'inceppamento della rotella. Silenziosità ottimale grazie ai cuscinetti a sfere di alta qualità, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, resistenza al rotolamento minima e rumore di transito ridotto.

Portata per ruota: 200 kg. Portata massima nell'uso con 4 ruote: 600 kg. Set composto da 2 ruote fisse e materiale di fissaggio.

Verniciatura:

Zincata, non configurabile.

Nota:

Il montaggio delle ruote aumenta l'altezza di lavoro del banco da lavoro di 150 mm.

Descrizione tecnica

Altezza di ingombro	180 mm
Ø Ruota	125 mm
Altezza	150 mm
Portata per pezzo	200 kg

Peso	1,8 kg
Tipo di prodotto	Rotolo