

Garant GRIDLINE

Cassettiera 16G, 12×20G, Altezza / Numero cassette: 300/3**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927300 300/3
GTIN	4062406108137
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassette in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Collocamento:

Altezza frontali dei cassette mm: 50, 75, 100

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Larghezza utile cassette	300 mm
Numero di porte	0
Peso	30,6 kg
Superficie utile dei cassette in G	12×20
Cassetti larghezza utile in G	12
Profondità	650 mm

Numero dei cassetti	3
Larghezza	400 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Altezza utile per cassetti	225 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Larghezza utile	350 mm
Altezza utile	225 mm
Altezza	300 mm
Altezza fronte cassetti	50 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12x20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassetti 50 mm	927500 50
Cassetto Altezza frontalini cassetti 75 mm	927500 75
Cassetto Altezza frontalini cassetti 100 mm	927500 100
Corpo 16G, per dotazione personalizzata con cassetti Altezza 300 mm	927412 300

Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21