

Garant GRIDLINE

Cassettiera 16G, 12×20G, Altezza / Numero cassette: 400/4**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927300 400/4
GTIN	4062406108151
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassette in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassette mm: 75, 75, 75, 100

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Profondità	650 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Numero di porte	0
Altezza utile	325 mm
Altezza utile per cassette	325 mm

Altezza	400 mm
Cassetti larghezza utile in G	12
Profondità utile cassetti	500 mm
Numero dei cassetti	4
Superficie utile dei cassetti in G	12×20
Peso	40 kg
Larghezza utile cassetti	300 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Larghezza utile	350 mm
Larghezza	400 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassetti 100 mm	927500 100
Cassetto Altezza frontalini cassetti 75 mm	927500 75
	927412 400

Corpo 16G, per dotazione personalizzata con cassette
Altezza 400 mm

Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10

951025 10

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21

914227 KO21