

Garant GRIDLINE

Traversa con bracci a sbalzo tubolari, centrale Cassetti con profondità 24G, per larghezza dei cassette: 36G**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	935311 36G
GTIN	4062406108243
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Traverse in lamiera di acciaio con bracci a sbalzo tubolari saldati con la fiamma ossidrica composti da un robusto tubo rotondo. Particolarmente adatte per posizionare elementi ad anello, per cinghie di sollevamento, catene, ecc.

La traversa è fissata a due barre laterali profonde, che vengono inserite nelle spalle. I bracci a sbalzo tubolari sono situati in posizione mediana rispetto alla profondità modulo.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 92 mm

Larghezza: 950 mm

Profondità: 650 mm

Profondità braccio a sbalzo: 220 mm

Ø Tubo: 25 mm

Numero di ganci: 6

Descrizione tecnica

Larghezza	950 mm
Profondità braccio a sbalzo	220 mm
Profondità	650 mm
Portata	20 kg
Peso	9,8 kg
Ø Tubo	25 mm
Altezza	92 mm

Numero di ganci	6
Spessore del materiale	2 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Componenti per scaffale a cassette