

Garant GRIDLINE

Cassettiera 16G con sportello e cerniere a destra / cassetti, 12×20G, Altezza / Numero cassetti: 900/2**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927305 900/2
GTIN	4062406108335
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Sportello con cerniere a destra.

Collocamento:

Altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75

Altezza porta mm: 625

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Descrizione tecnica

Peso	43,7 kg
------	---------

Numero dei cassetti	2
Altezza utile sportello	625 mm
Larghezza utile	350 mm
Larghezza utile cassetti	300 mm
Superficie utile dei cassetti in G	12×20
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Numero di porte	1
Battuta porta	destro
Profondità	650 mm
Larghezza	400 mm
Cassetti larghezza utile in G	12
Cassetti profondità utile in G	20
Altezza utile per cassetti	150 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Altezza	900 mm
Altezza porta	625 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21