

Garant GRIDLINE

**Cassettiera 16G con sportello e cerniere a destra, Altezza / Numero cassetti:
900****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927310 900
GTIN	4062406108380
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Sportello con cerniere a destra.

Collocamento:

Altezza porta mm: 800

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Descrizione tecnica

Profondità	650 mm
Larghezza	400 mm

Numero dei cassetti	0
Peso	32,6 kg
Altezza utile	800 mm
Altezza	900 mm
Numero di porte	1
Battuta porta	destro
Altezza porta	800 mm
Altezza utile sportello	800 mm
Larghezza utile	350 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Ganci per ripiani per banchi da lavoro Modello 12	927094 12
Ripiano fisso, zincato Modello 1	927515 1
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12