

Garant GRIDLINE

**Cassettiera 16G con sportello e cerniere a destra, Altezza / Numero cassetti:
700****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927310 700
GTIN	4062406108366
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Sportello con cerniere a destra.

Collocamento:

Altezza porta mm: 625

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Descrizione tecnica

Larghezza utile	350 mm
Altezza porta	625 mm

Altezza utile sportello	625 mm
Numero dei cassetti	0
Altezza	700 mm
Altezza utile	625 mm
Battuta porta	destro
Larghezza	400 mm
Peso	23,7 kg
Profondità	650 mm
Numero di porte	1
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Ripiano fisso, zincato Modello 1	927515 1
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Ganci per ripiani per banchi da lavoro Modello 12	927094 12