

Garant GRIDLINE

**Cassettiera 16G con sportello e cerniere a destra / cassetti, 12×20G, Altezza /
Numero cassetti: 800/2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927305 800/2
GTIN	4062406108328
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Sportello con cerniere a destra.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 75

Altezza porta mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Descrizione tecnica

Battuta porta	destra
---------------	--------

Numero dei cassetti	2
Altezza utile per cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Numero di porte	1
Profondità	650 mm
Larghezza utile	350 mm
Altezza porta	525 mm
Superficie utile dei cassetti in G	12×20
Profondità utile cassetti	500 mm
Altezza utile sportello	525 mm
Altezza	800 mm
Cassetti larghezza utile in G	12
Larghezza utile cassetti	300 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Larghezza	400 mm
Peso	41,3 kg
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Cassettiera 16G con sportello con battuta a destra, per la dotazione personalizzata con cassette Altezza / Altezza porta 800/525 mm	927420 800/525
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21