

Garant GRIDLINE

**Cassettiera mobile 16G, 12×20G, Altezza cassettera mm / Numero cassetti:
400/4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927315 400/4
GTIN	4062406108397
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Con piano di appoggio in plastica nera ABS e maniglie bicomponente in Haptoprene®. Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera (ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio e corona rotante), Ø 125 mm, con superficie di rotolamento in poliuretano che non lascia tracce, minimo attrito, rumorosità ridotta e parafilo. Cassetti con **sblocco di sicurezza a una mano** che impedisce l'apertura accidentale del cassetto durante gli spostamenti. Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 75, 75, 100

Verniciatura:

Cassettiera verniciata in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Non collocare sotto a postazioni di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza n. art. 920301 – 920316.

Descrizione tecnica

Esecuzione sponda di contenimento	su 4 lati
Numero dei cassettei	4
Portata cassettei/ripiani estraibili	75 kg
Ø Ruota	125 mm
Estrazione cassettei (estrazione parziale/totale)	100 %
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Profondità utile cassettei	500 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	50,1 kg
Altezza utile	325 mm
ComfortClose	no
Altezza	600 mm
Larghezza utile cassettei	300 mm
Appoggio	sì
Profondità	740 mm
Numero di porte	0
Con sponda di contenimento	sì
Portata massima	600 kg
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza	420 mm
Materiale ruota	Superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce
Altezza corpo per cassettei	400 mm
Larghezza corpo per cassettei	400 mm
Altezza utile corpo per cassettei	325 mm
Profondità corpo per cassettei	650 mm
Cassetti profondità utile in G	20

Superficie utile dei cassetti in G	12x20
Cassetti larghezza utile in G	12
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	con cassetti
Alloggiamento sopra aperto	no
Altezza utile per cassetti	325 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12x20G
Tipo di prodotto	Contenitore su ruote fisse da officina

Accessori

Cassetti con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassetti in G 12	951020 12
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 100 mm	927505 100
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 75 mm	927505 75
Corpo 16G mobile per la dotazione personalizzata con cassetti Altezza alloggiamento 400 mm	927430 400
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21