



**Supporto manicotti di smerigliatura fessurato, conico, Ø Gambo 6 mm, Ø Max. × Lunghezza testina: 36X60mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	553830 36X60
GTIN	4045197722942
Classe articolo	52E

## Descrizione

### Esecuzione:

Corpo elastico in gomma fessurata con codolo in acciaio. Superficie laterale rettificata per la massima precisione di concentricità radiale.

## Descrizione tecnica

Numero massimo giri	13500 min <sup>-1</sup>
Ø Massimo	36 mm
Ø Minimo	22 mm
Ø Testa	5 mm
Lunghezza della testina	60 mm
Descrizione della forma	a forma conica
Ø Gambo	6 mm
Materiale supporto	Corpo elastico in gomma
Tipo di prodotto	Supporto per manicotto di smerigliatura

