

Garant GRIDLINE

Alloggiamento 16G predisposto per dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile e morsa, Altezza: 800mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927321 800
GTIN	4062406108496
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo 16G in robusta struttura in acciaio. Sportello con chiusura mediante **serratura a cilindro**. Cassetto non richiudibile.

Per dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile n. art. 967565 Dim. 120 e morsa n. art. 967100 Dim. 120 (non inclusi nella fornitura).

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Peso	39,2 kg
Numero dei cassetti	1
Larghezza	400 mm
Altezza	800 mm
Profondità	650 mm

Superficie utile dei cassettei in G	12x20
Larghezza utile	280 mm
Altezza utile	570 mm
Profondità utile	600 mm
Portata cassettei/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassettei (estrazione parziale/totale)	100 %
Spessore del materiale	1 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Struttura portante

Accessori

Dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile con morsa Larghezza ganasce morsa 120 mm	967565 120
Cassetti con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassettei in G 12	951020 12
Morsa parallela Larghezza ganasce 120 mm	967100 120
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12