

Garant GRIDLINE

**Cassettiera mobile 16G, 12×20G, Altezza cassettera mm / Numero cassetti:
500/4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927315 500/4
GTIN	4062406108410
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Con piano di appoggio in plastica nera ABS e maniglie bicomponente in Haptoprene®. Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera (ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio e corona rotante), Ø 125 mm, con superficie di rotolamento in poliuretano che non lascia tracce, minimo attrito, rumorosità ridotta e parafilo. Cassetti con **sblocco di sicurezza a una mano** che impedisce l'apertura accidentale del cassetto durante gli spostamenti. Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti mm: 50, 75, 100, 200

Verniciatura:

Cassettiera verniciata in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Non collocare sotto a postazioni di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza n. art. 920301 – 920316.

Descrizione tecnica

Profondità utile cassette	500 mm
Materiale ruota	Superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce
Larghezza	420 mm
Esecuzione sponda di contenimento	su 4 lati
Appoggio	sì
ComfortClose	no
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Profondità	740 mm
Peso	53,6 kg
Altezza	700 mm
Portata massima	600 kg
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Con sponda di contenimento	sì
Ø Ruota	125 mm
Numero di porte	0
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero dei cassette	4
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Larghezza utile cassette	300 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza utile	425 mm
Altezza utile corpo per cassette	425 mm
Altezza corpo per cassette	500 mm
Profondità corpo per cassette	650 mm
Larghezza corpo per cassette	400 mm
Cassette larghezza utile in G	12

Cassetti profondità utile in G	20
Superficie utile dei cassetti in G	12×20
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	con cassetti
Alloggiamento sopra aperto	no
Numero di ripiani estraibili	0
Altezza utile per cassetti	425 mm
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Contenitore su ruote fisse da officina

Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 100 mm	927505 100
Cassetti con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassetti in G 12	951020 12
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 200 mm	927505 200
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 50 mm	927505 50
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 75 mm	927505 75
Corpo 16G mobile per la dotazione personalizzata con cassetti Altezza alloggiamento 500 mm	927430 500
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21

