

Garant GRIDLINE

Alloggiamento 16G predisposto per dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile e morsa, Altezza: 900mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927321 900
GTIN	4062406108502
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo 16G in robusta struttura in acciaio. Sportello con chiusura mediante **serratura a cilindro**. Cassetto non richiudibile.

Per dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile n. art. 967565 Dim. 120 e morsa n. art. 967100 Dim. 120 (non inclusi nella fornitura).

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Larghezza	400 mm
Peso	42,3 kg
Numero dei cassetti	1
Profondità	650 mm
Altezza	900 mm

Superficie utile dei cassetti in G	12x20
Larghezza utile	280 mm
Profondità utile	600 mm
Altezza utile	670 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore del materiale	1 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Struttura portante

Accessori

Dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile con morsa Larghezza ganasce morsa 120 mm	967565 120
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Morsa parallela Larghezza ganasce 120 mm	967100 120
Cassetti con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassetti in G 12	951020 12